



Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit ISO 4014 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M8X45

Číslo položky	01400.080.045
Značka	-
UBB	950351187105
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408082
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M8
Dĺžka (L)	45
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie	ISO metrický
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkované ponorením
Závit (dlhý)	Metrický závit

Normy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Info

ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.

Technické špecifikácie

FARORV

s	13
P	1.25
k	5.3
b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	28
b (min.): L ≤ 125mm	22

Technický náčrt

