

## Skrutka so šest'hrannou hlavou iso-metrický závit DIN 931 Ocel' Zinkované ponorením 8.8 M10X40/S=17

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 01400.100.040         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 950351188350          |
| UNSPSC        | 31161620              |
| EAN           | 8715492408204         |
| PKG. of 100   | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Priemer             | M10                 |
| Dĺžka               | 40 mm               |
| Trieda              | 8.8                 |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran           |
| Tvar hlavy          | Šest'hranné         |
| Materiál            | Ocel'               |
| Smer závit          | Pravý               |
| Vlastnosti povrchu  | Zinkované ponorením |
| Závit               | Metrický závit      |

Info U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování. Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v

### Normy

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4014       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |
| NF   | E25-112    |

# FABORY

jakémkoli závitovém  
otvoru. Závit  
odpovídající ISO-  
METRICKÝCH  
LÍCOVANÝCH  
matic je vyroben v  
toleranční třídě 6H  
až PO zinkování,  
takže matice  
dokonale lícuje se  
šrouby. ISO metrický

## Technické špecifikácie

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 32  |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 45  |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 26  |
| d-D                                | M10 |
| k                                  | 6.4 |
| L (mm)                             | 40  |
| P                                  | 1.5 |
| s                                  | 17  |

## Technický náčrt

