FABORY

# **Skrutka so** šesťhrannou **hlavou iso-metrický závit DIN 931** Oceľ **Zinkované ponorením 8.8 M16X260**

| | |
|---|---|
| Číslo položky | 01400.160.260 |
| Značka | - |
| UBB | 954351241029 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492408839 |
| PKG. of 25 | Len kompletné balenie |

## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Priemer | M16 |
| Dĺžka | 260 mm |
| Trieda | 8.8 |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran |
| Tvar hlavy | Šesťhranné |
| Materiál | Oceľ |
| Smer závitu | Pravý |
| Vlastnosti povrchu | Zinkované ponorením |
| Závit | Metrický závit |
| Info | U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování.Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v |

## Normy

| | |
|---|---|
| NF | E25-112 |
| NEN | 1555 |
| DIN | 931 |
| ISO | 4014 |
| ASME | B18.2.3.1M |

jakémkoli závitovém otvoru.Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H až PO zinkování, takže matice dokonale lícují se šrouby.ISO metrický

## Technické špecifikácie

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 44 |
| b (min.): L200mm | 57 |
| b (min.): L≤125mm | 38 |
| d-D | M16 |
| k | 10 |
| L (mm) | 260 |
| P | 2 |
| s | 24 |

## Technický nákres

