


Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M18X140



Číslo položky	01400.180.140
Značka	-
UBB	950351194036
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408945
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M18
Dĺžka (L) (mm)	140
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie	ISO metrický
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkované ponorením
Závit (dlhý)	Metrický závit

Normy

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technické špecifikácie

k	11.5
b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	48
s	27
b (min.): L > 200mm	61
P	2.50
b (min.): L ≤ 125mm	42

Technický náčrt

