



Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M20X120

Číslo položky	01400.200.120
Značka	-
UBB	950351194945
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409041
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M20
Dĺžka (L) (mm)	120
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie	ISO metrický
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkované ponorením
Závit (dlhý)	Metrický závit

Normy

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Info	ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.
------	--

Technické špecifikácie

FARORV

b (min.): 52
125mm < L ≤ 200mm

b (min.): L > 200mm 65

b (min.): L ≤ 125mm 46

k 12.5

P 2.50

s 30

Technický náčrt

