



Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M22X70/S=34

Číslo položky 01400.220.071

Značka -

UBB 952351082898

UNSPSC 31161620

EAN 8715492409188

PKG. of 25 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M22
Dĺžka (L) (mm)	70
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie	ISO metrický
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkované ponorením
Závit (dlhý)	Metrický závit
Šírka kľúča	34

Normy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Info ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.

Technické špecifikácie

FARORV

b (min.): 56
125mm < L ≤ 200mm

b (min.): L > 200mm 69

b (min.): L ≤ 125mm 50

k 14

P 2.50

s 34

Technický náčrt

