



## Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit ISO 4014 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M24X120

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 01400.240.120         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 950351196841          |
| UNSPSC        | 31161620              |
| EAN           | 8715492409423         |
| PKG. of 10    | Len kompletné balenie |

### Technické parametre

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Priemer (d-D)                 | M24                    |
| Dĺžka (L)                     | 120                    |
| Trieda                        | 8.8                    |
| Vlastnosti nákrutky           | S vonkajším šesťhranom |
| Ďalšie informácie             | ISO metrický           |
| Tvar hlavy                    | Šesťhranné             |
| Materiál                      | Oceľ                   |
| Smer závit                    | Pravý                  |
| Vlastnosti povrchu (dlhodobé) | Zinkované ponorením    |
| Závit (dlhý)                  | Metrický závit         |

### Normy

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |
| NEN  | 1555       |
| NF   | E25-112    |

|      |   |
|------|---|
| Info | ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H. |
|------|---|

## Technické špecifikácie

**FARORV**

b (min.): 60  
125mm < L ≤ 200mm

P 3

s 36

k 15

b (min.): L > 200mm 73

b (min.): L ≤ 125mm 54

## Technický náčrt

