


## Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M27X120



Číslo položky	01400.270.120
Značka	-
UBB	950351197674
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409614
PKG. of 10	Len kompletné balenie

### Technické parametre

Priemer (d-D)	M27
Dĺžka (L) (mm)	120
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie	ISO metrický
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkované ponorením
Závit (dlhý)	Metrický závit

### Normy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

### Technické špecifikácie

b (min.): L>200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
k	17
s	41
b (min.): 125mm<L≤200mm	66
P	3

### Technický náčrt

