

Skrutka so šest'hrannou hlavou iso-metrický závit DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M30X100

Číslo položky	01400.300.100
Značka	-
UBB	950351198250
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409676
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M30
Dĺžka	100 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením
Závit	Metrický závit

Info

U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválnčován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování. Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v

Normy

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

FABORY

jakémkoli závitovém
otvoru. Závit
odpovídajících ISO-
METRICKÝCH
LÍCOVANÝCH
matic je vyroben v
toleranční třídě 6H
až PO zinkování,
takže matice
dokonale lícuje se
šrouby. ISO metrický

Technické špecifikácie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L > 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	100
P	3.5
s	46

Technický náčrt

