



Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M30X240

Číslo položky	01400.300.240
Značka	-
UBB	951351597541
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409775
PKG. of 5	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M30
Dĺžka (L) (mm)	240
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie	ISO metrický
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkované ponorením
Závit (dlhý)	Metrický závit

Normy

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Info	ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.
------	--

Technické špecifikácie

FARORV

b (min.): 72
125mm < L ≤ 200mm

b (min.): L > 200mm 85

b (min.): L ≤ 125mm 66

k 18.7

P 3.50

s 46

Technický náčrt

