
FABORY



Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Oceľ Zinkované ponorením 8.8/8 M10X110

Číslo položky	01405.100.110
Značka	-
UBB	500574458146
UNSPSC	31161620
EAN	8715494298629
PKG. of 50	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	110 mm
Trieda	8.8/8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením
Závit	Metrický závit
Info	Pouze celá balení.Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb.Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-noremy).Pro

Normy

ISO	4014/4032
EN	15048

nepředepnuté šroubové spoje, to znamená použití spojovacího materiálu dle normy EN 15048-1.V porovnání s běžnými šrouby ISO 4014/4017 (dříve DIN 931/933) a maticemi ISO 4032 (DIN 934), šrouby a matice podle EN 15048 mají doplňující označení 'SB' (konstrukční šrouby) a obal obsahuje CE-logo.Výrobci musí být CE certifikováni pro výrobu spojovacího materiálu dle normy EN 15048.Šrouby a matice jsou baleny společně v jedné uzavřené krabici.Prohlášení o výkonu (DoP) je k dispozici.ISO metrický

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	110
m (max.)	8.4
P	1.5
s	16

Technický nákres

