



Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Ocel' Zinkované ponorením 8.8/8 M12X180

Číslo položky 01405.120.180

Značka -

UBB 500613360337

UNSPSC 31161620

EAN 8715494428118

PKG. of 50 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	180 mm
Trieda	8.8/8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	4014/4032
EN	15048

Info Pouze celá
balení.Konstrukce
prováděné v
Evropě musí být v
souladu s nařízením
o stavebních
produktech (CPR)
305/2011 aby bylo
docíleno ochrany
a bezpečnosti
osob i staveb.Ve
většině případů to
znamená použití
výrobků podle
harmonizované
evropské normy
(hEN-noremy).Pro

nepředepnuté
šroubové spoje, to
znamená použití
spojovacího
materiálu dle normy
EN 15048-1.V
porovnání s
běžnými šrouby
ISO 4014/4017
(dříve DIN 931/933)
a maticemi ISO
4032 (DIN 934),
šrouby a matice
podle EN 15048 mají
doplňující označení
'SB' (konstrukční
šrouby) a obal
obsahuje CE-
logo.Výrobci
musí být CE
certifikováni pro
výrobu spojovacího
materiálu dle normy
EN 15048.Šrouby
a matice jsou
baleny společně
v jedné uzavřené
krabici.Prohlášení
o výkonu (DoP)
je k dispozici.ISO
metrický

Technické špecifikácie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	180
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Technický náčrt

