


## Spájanie konštrukcií EN 15048 Oceľ Zinkované ponorením 8.8/8 ISO metrický M20X110



Číslo položky	01405.200.110
Značka	-
UBB	500574461439
UNSPSC	31161620
EAN	8715494284028
PKG. of 25	Len kompletne balenie

### Technické parametre

Priemer (d-D)	M20
Dĺžka (L)	110
Info	Len celé balenia.
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie	ISO metrický
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkované ponorením
Závit (dlhý)	Metrický závit

### Normy

ISO	4014/4032
EN	15048

### Technické špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm	52
m (max.)	18
s	30
b (min.): L>200mm	65
k	12.5
b (min.): L≤125mm	46
P	2.50

### Technický náčrt

