



Šestihranná matica nízká, zvětšený závit DIN 439 2 Ocel' Zinkované ponorením 04 M22

Číslo položky 01580.220.001

Značka -

UBB 950355026572

UNSPSC 31161727

EAN 8715492413536

PKG. of 25 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M22
Trieda	04
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	4035
ASME	B18.2.4.5M
NEN	2334-B
DIN	439-2
NF	E25-405-1

Info Tyto šestihranné matice jsou mj. používány pro žárově zinkované svorníky a šrouby se ZVĚTŠENÝM závitem a žárově zinkované závitové tyče se ZVĚTŠENÝM závitem. Závit matic je vyřezán PO zinkování a NEODPOVÍDÁ ISO-metrickým tolerancím. Nepozinkovaný závit nemá nepříznivý vliv na korozivzdornost

Technické špecifikácie

d-D	M22
m	11
P	2.5
s	32

Technický nákres

