

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Pozinkované žltó pasivované 10.9 M12X60/S=19

Číslo položky	04104.120.060
Značka	-
UBB	953351909064
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175440
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	60 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šesťhran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žltó pasivované
Závit	Metrický závit

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.


Normy

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technický náčrt



L (mm)	60
P	1.75
s	19