

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Pozinkované žltó pasivované 10.9 M12X110/S=19

Číslo položky 04104.120.110

Značka -

UBB 953351909551

UNSPSC 31161620

EAN 8715493175549

PKG. of 1 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	110 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šesťhran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žltó pasivované
Závit	Metrický závit

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.


Normy

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technický náčrt



L (mm) 110

P 1.75

s 19