

## Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Pozinkované žlt pasivované 10.9 M14X70/S=22



Číslo položky	04104.140.070
Značka	-
UBB	952351489473
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175631
PKG. of 1	Len kompletne balenie

### Technické parametre

Priemer (d-D)	M14
Dĺžka (L) (mm)	70
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Pozinkované žlt pasivované
Závit (dlhý)	Metrický závit
Šírka kľúča	22
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

### Normy

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

### Technické špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm	40
b (min.): L>200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
k	8.8

### Technický náčrt

P

2

S

**FABORY**

22  
**OF COURSE.**

SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

