FABORY

Skrutka so šesťhrannou **hlavou DIN 931** Oceľ **Pozinkované žlto pasivované 10.9 M14X80/S=22**

Číslo položky	04104.140.080
Značka	-
UBB	953351909890
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175655
PKG. of 1	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M14
Dĺžka	80 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlto pasivované
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.


Normy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8

Technický nákres



L (mm)	80
P	2
s	22