

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované žlté pasivované 10.9 M16X70

Číslo položky	04104.160.070
Značka	-
UBB	953351910377
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175747
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	70 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šesťhran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlté pasivované
Závit	Metrický závit

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technický náčrt



L (mm) 70

P 2

s 24