

## Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované žltó pasivované 10.9 M16X90

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 04104.160.090         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 955351439455          |
| UNSPSC        | 31161620              |
| EAN           | 8715494029339         |
| PKG. of 1     | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Priemer             | M16                         |
| Dĺžka               | 90 mm                       |
| Trieda              | 10.9                        |
| Vlastnosti nákrutky | Šesťhran                    |
| Tvar hlavy          | Šesťhranné                  |
| Materiál            | Oceľ                        |
| Smer závit          | Pravý                       |
| Vlastnosti povrchu  | Pozinkované žltó pasivované |
| Závit               | Metrický závit              |

Info Warning:  
electroplating of  
these products may  
cause hydrogen  
embrittlement.


### Normy

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |

### Technické špecifikácie

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 44  |
| b (min.): L200mm          | 57  |
| b (min.): L≤125mm         | 38  |
| d-D                       | M16 |
| k                         | 10  |

### Technický náčrt



L (mm) 90

P 2

s 24