


Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pravý Pozinkované žlto pasivované 10.9 M16X100



Číslo položky	04104.160.100
Značka	-
UBB	500614316692
UNSPSC	31161620
EAN	8715494454537
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M16
Dĺžka (L)	100
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Pozinkované žlto pasivované
Závit (dlhý)	Metrický závit
Info	Upozornenie: galvanické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť.


Normy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Technické špecifikácie

k	10
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
s	24
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	44

Technický náčrt



b (min.): L>200mm 57

