

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované žltó pasivované 10.9 M16X110

Číslo položky	04104.160.110
Značka	-
UBB	500614316775
UNSPSC	31161620
EAN	8715494454544
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	110 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šesťhran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žltó pasivované
Závit	Metrický závit

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.


Normy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technický náčrt



L (mm) 110

P 2

s 24