

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované žltó pasivované 10.9 M24X100

Číslo položky	04104.240.100
Značka	-
UBB	500614317765
UNSPSC	31161620
EAN	8715494454643
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M24
Dĺžka	100 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žltó pasivované
Závit	Metrický závit

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.


Normy

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Technický náčrt



L (mm) 100

P 3

s 36