

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované žlt pasivované 10.9 M24X180



Číslo položky	04104.240.180
Značka	-
UBB	954351988413
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175990
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M24
Dĺžka (L) (mm)	180
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Pozinkované žlt pasivované
Závit (dlhý)	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	60
b (min.): L > 200mm	73
b (min.): L ≤ 125mm	54
k	15
P	3

Technický náčrt



