

Skrutka so šest'hrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X65

Číslo položky	04105.060.065
Značka	-
UBB	500645020297
UNSPSC	31161620
EAN	8717077051669
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	65 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkovanie eliminuje riziko krehnutí vodíkom.

Normy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	65
P	1

Technický náčrt



