


Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 DIN 931 M8X70



Číslo položky 04105.080.070

Značka -

UBB 500505560549

UNSPSC 31161620

EAN 8715494439053

PKG. of 200 Len kompletné
 balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M8
Dĺžka (L) (mm)	70
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie	DIN 931
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Závit (dlhý)	Metrický závit
Info	Vločkové pozinkovanie znižuje riziko vodíkovej krehkosti.

Normy

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

P	1.25
b (min.): 125mm<L≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
k	5.3

Technický náčres

FABORY *OF COURSE.*
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

