FABORY

Skrutka so šesťhrannou **hlavou DIN 931** Oceľ **Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X50**

Číslo položky	04105.100.050
Značka	-
UBB	500505560887
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439107
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	50 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.


Normy

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	50

Technický nákres



P	1.5
s	17

FABORY