

Skrutka so šest'hrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X90

Číslo položky	04105.100.090
Značka	-
UBB	500505561208
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439176
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	90 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkovanie eliminuje riziko krehnutí vodíkom.

Normy

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	90

Technický náčrt



