FABORY

Skrutka so šesťhrannou **hlavou DIN 931** Oceľ **Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X110**

Číslo položky	04105.100.110
Značka	-
UBB	500505561463
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439206
PKG. of 50	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	110 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.


Normy

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	110

Technický nákres



P	1.5
s	17

FABORY