

Skrutka so šest'hrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X45

Číslo položky	04105.120.045
Značka	-
UBB	500505561539
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439244
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	45 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkovanie eliminuje riziko krehnutí vodíkom.

Normy

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45

Technický náčrt



