

Skrutka so šest'hrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X80

Číslo položky	04105.160.080
Značka	-
UBB	500505563105
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439510
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	80 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkovanie eliminuje riziko krehnutí vodíkom.


Normy

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	80

Technický náčrt



FABORY