

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X90



Číslo položky	04105.200.090
Značka	-
UBB	500505564764
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439657
PKG. of 25	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M20
Dĺžka (L) (mm)	90
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit (dlhý)	Metrický závit
Info	Vločkové pozinkovanie znižuje riziko vodíkovej krehkosti.

Normy

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technické špecifikácie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	52
b (min.): L > 200mm	65
b (min.): L ≤ 125mm	46
k	12.5
P	2.50

Technický náčrt



