

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X90

Číslo položky	04105.240.090
Značka	-
UBB	500505565423
UNSPSC	31161620
EAN	8715494440516
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M24
Dĺžka	90 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkovanie eliminuje riziko krehnutí vodíkom.


Normy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	90

Technický náčrt



FABORY