

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M24X100



Číslo položky	04105.240.100
---------------	---------------

Značka	-
--------	---

UBB	500505565597
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715494440523
-----	---------------

PKG. of 10	Len kompletne balenie
------------	--------------------------

Technické parametre

Priemer (d-D)	M24
Dĺžka (L) (mm)	100
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom

Tvar hlavy	Šesťhranné
------------	------------

Materiál	Oceľ
----------	------

Smer závit	Pravý
------------	-------

Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
----------------------------------	---

Závit (dlhý)	Metrický závit
--------------	----------------

Info	Vločkové pozinkovanie znižuje riziko vodíkovej krehkosti.
------	--

Normy

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm	60
----------------------------	----

b (min.): L>200mm	73
-------------------	----

b (min.): L≤125mm	54
-------------------	----

k	15
---	----

P	3
---	---

Technický náčrt



