

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 12.9 M10X50



Číslo položky	04108.100.050
Značka	-
UBB	955351408344
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849631
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M10
Dĺžka (L) (mm)	50
Trieda	12.9
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Nelegovaná
Závit (dlhý)	Metrický závit
Šírka kľúča	17
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technické špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm	32
b (min.): L>200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
k	6.4
P	1.50

Technický náčrt



