

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 12.9 M12X45

Číslo položky	04108.120.045
Značka	-
UBB	955351408914
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849693
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	45 mm
Trieda	12.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.75

Technický náčrt



