

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 12.9 M12X70

Číslo položky	04108.120.070
Značka	-
UBB	955351409250
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849723
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	70 mm
Trieda	12.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	70
P	1.75

Technický náčrt



