

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 12.9 M14X90

Číslo položky	04108.140.090
Značka	-
UBB	955351410225
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849822
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M14
Dĺžka	90 mm
Trieda	12.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	90
P	2

Technický náčrt



