

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 12.9 M16X60

Číslo položky	04108.160.060
Značka	-
UBB	955351410555
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849853
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	60 mm
Trieda	12.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	60
P	2

Technický náčrt



