

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 12.9 M16X130

Číslo položky	04108.160.130
Značka	-
UBB	955351411215
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849921
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	130 mm
Trieda	12.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	130
P	2

Technický náčrt



