

## Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 12.9 M16X140

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 04108.160.140         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 955351411397          |
| UNSPSC        | 31161620              |
| EAN           | 8715493849938         |
| PKG. of 25    | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Priemer             | M16            |
| Dĺžka               | 140 mm         |
| Trieda              | 12.9           |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran      |
| Tvar hlavy          | Šesťhranné     |
| Materiál            | Oceľ           |
| Smer závit          | Pravý          |
| Vlastnosti povrchu  | Nelegovaná     |
| Závit               | Metrický závit |

Info

Warning:  
electroplating of  
these products may  
cause hydrogen  
embrittlement.

### Normy

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| NEN  | 1555       |
| NF   | E25-112    |
| ISO  | 4014       |
| ASME | B18.2.3.1M |

### Technické špecifikácie

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 44  |
| b (min.): L200mm          | 57  |
| b (min.): L≤125mm         | 38  |
| d-D                       | M16 |
| k                         | 10  |
| L (mm)                    | 140 |
| P                         | 2   |

### Technický náčrt



