

## Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 12.9 M20X140



Číslo položky	04108.200.140
Značka	-
UBB	955351412049
UNSPSC	31161620
EAN	8715493850002
PKG. of 25	Len kompletné balenie

### Technické parametre

Priemer (d-D)	M20
Dĺžka (L) (mm)	140
Trieda	12.9
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Nelegovaná
Závit (dlhý)	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

### Normy

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

### Technické špecifikácie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	52
b (min.): L > 200mm	65
b (min.): L ≤ 125mm	46
k	12.5
P	2.50
s	30

### Technický náčrt

