

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 12.9 M20X160

Číslo položky	04108.200.160
Značka	-
UBB	955351164046
UNSPSC	31161620
EAN	8715493356214
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M20
Dĺžka	160 mm
Trieda	12.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	160
P	2.5

Technický náčrt



