

## Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M6X40

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 04110.060.040         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 952351916244          |
| UNSPSC        | 31161620              |
| EAN           | 8715492117243         |
| PKG. of 200   | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Priemer             | M6                                                                                      |
| Dĺžka               | 40 mm                                                                                   |
| Trieda              | 10.9                                                                                    |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran                                                                               |
| Tvar hlavy          | Šesťhranné                                                                              |
| Materiál            | Oceľ                                                                                    |
| Smer závit          | Pravý                                                                                   |
| Vlastnosti povrchu  | Nelegovaná                                                                              |
| Závit               | Metrický závit                                                                          |
| Info                | Warning:<br>electroplating of<br>these products may<br>cause hydrogen<br>embrittlement. |

### Normy

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4017       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1568       |
| NF   | E25-114    |
| DIN  | 933        |

### Technické špecifikácie

|        |    |
|--------|----|
| d-D    | M6 |
| k      | 4  |
| L (mm) | 40 |
| P      | 1  |
| s      | 10 |

### Technický náčrt

