FABORY

Skrutka so šesťhrannou **hlavou DIN 933** Oceľ **Nelegovaná 10.9 M10X55**

Číslo položky	04110.100.055
Značka	-
UBB	954351349038
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117526
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	55 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technické špecifikácie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	55
P	1.5
s	17

Technický nákres

