



## Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M20X60

Číslo položky	04110.200.060
Značka	-
UBB	950351332891
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118141
PKG. of 25	Len kompletne balenie

### Technické parametre

Priemer (d-D)	M20
Dĺžka (L) (mm)	60
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Nelegovaná
Závit (dlhý)	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

### Normy

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

### Technické špecifikácie

k	12.5
P	2.50
s	30

### Technický náčrt

