

Skrutka so šest'hrannou hlavou DIN 933 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X10

Číslo položky	04116.060.010
Značka	-
UBB	500575130587
UNSPSC	31161620
EAN	8715494314008
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	10 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkovanie eliminuje riziko krehnutí vodíkom.

Normy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Technické špecifikácie

d-D	M6
k	4
L (mm)	10
P	1
s	10

Technický náčrt

