FABORY

# **Skrutka so** šesťhrannou **hlavou DIN 933** Oceľ **Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X20**

| | |
|---|---|
| Číslo položky | 04116.060.020 |
| Značka | - |
| UBB | 500571176949 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715494147569 |
| PKG. of 200 | Len kompletné balenie |

## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Priemer | M6 |
| Dĺžka | 20 mm |
| Trieda | 10.9 |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran |
| Tvar hlavy | Šesťhranné |
| Materiál | Oceľ |
| Smer závitu | Pravý |
| Vlastnosti povrchu | Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc |
| Závit | Metrický závit |
| Info | Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem. |

## Normy

| | |
|---|---|
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO | 4017 |
| DIN | 933 |
| NEN | 1568 |
| NF | E25-114 |

## Technické špecifikácie

| | |
|---|---|
| d-D | M6 |
| k | 4 |
| L (mm) | 20 |
| P | 1 |
| s | 10 |

## Technický nákres

