

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X20

Číslo položky	04116.080.020
Značka	-
UBB	500571177285
UNSPSC	31161620
EAN	8715494147590
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	20 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkovanie eliminuje riziko krehnutí vodíkom.

Normy

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Technické špecifikácie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	20
P	1.25
s	13

Technický náčrt

