



## Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X40

Číslo položky 04116.200.040

Značka -

UBB 500571179422

UNSPSC 31161620

EAN 8715494145268

PKG. of 25 Len kompletne balenie

### Technické parametre

Priemer (d-D)	M20
Dĺžka (L) (mm)	40
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit (dlhý)	Metrický závit
Info	Vločkové pozinkovanie znižuje riziko vodíkovej krehkosti.

### Normy

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

### Technické špecifikácie

k	12.5
P	2.50
s	30

### Technický náčrt

